

接地棒夹钳，棒至导体，青铜



认证



功能

用于敷铜接地棒

经 UL 467 认证的部件适合直接埋地或埋入混凝土中

技术参数

材料： 硅青铜

Table 1/2


物料号	订货号	接地棒标称直径	接地棒实际直径 (Ø)	导体尺寸	扳手尺寸	符合
CP38	158155	3/8"	9.7 mm	#10 实心线 - #2 绞合线, 6 mm ² Solid - 25 mm ² Stranded	9/16"	

物料号	订货号	接地棒标称直径	接地棒实际直径 (Ø)	导体尺寸	扳手尺寸	符合
HDC12		1/2"	12.5 mm	#10 实心线 - #2 绞合线, 6 mm ² Solid - 25 mm ² Stranded	3/4"	
CP58	158165	1/2" - 5/8"	12.5 - 14.2 mm	#10 实心线 - #2 绞合线, 6 mm ² Solid - 25 mm ² Stranded	3/4"	IEC® EN 62561-1
HDC58		5/8"	14.2 mm	#8 实心线 - 1/0 绞合线, 10 mm ² Solid - 50 mm ² Stranded	13/16"	
HDC58R		5/8"	14.2 mm	#8 实心线 - 1/0 绞合线, 10 mm ² Solid - 50 mm ² Stranded	3/4"	
HDC34		3/4"	17.3 mm	#8 实心线 - 1/0 绞合线, 10 mm ² Solid - 50 mm ² Stranded	13/16"	
HDC34SP		3/4"	17.3 mm	#8 实心线 - 3/0 绞合线, 10 mm ² Solid - 70 mm ² Stranded	13/16"	
HDC1	158250	1"	25.4 mm	#8 实心线 - 4/0 绞合线, 10 mm ² Solid - 95 mm ² Stranded	13/16"	

Table 2/2			
物料号	订货号	扭矩 (TQ)	认证
CP38	158155	16.90 - 25.4 N • m	UL
HDC12		16.9 N • m	cUL, UL, CSA, CSA-US

物料号	订货号	扭矩 (TQ)	认证
CP58	158165	16.90 - 25.4 N • m	UL, CSA-US, RUS, CSA, cUL
HDC58		16.9 N • m	CSA, CSA-US, cUL, UL
HDC58R		16.9 N • m	UL, cUL, CSA, CSA-US
HDC34		16.9 N • m	CSA-US, CSA, cUL, UL
HDC34SP		200 N • m	CSA-US, CSA
HDC1	158250	50.8 N • m	UL, cUL

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE