

接地棒夹钳，U 型螺栓，裸，一个导体



功能

接受平行方向和垂直方向的导体

用于敷铜接地棒

技术参数


Table 1/2

物料号	订货号	材料	接地棒标称直径	接地棒实际直径 (Ø)	导体尺寸	符合
GUV16070	710400	Leaded Gunmetal, 不锈钢 316 (EN 1.4401)	5/8" - 1"	14.2 - 23.2 mm	#4 实心线 - 2/0 绞合线, 16 mm ² Stranded - 70 mm ² Stranded	IEC® EN 62561-1
GUV70185	710410	Leaded Gunmetal, 不锈钢 316 (EN 1.4401)	5/8" - 1"	14.2 - 23.2 mm	#4 实心线 - 300 千圆密耳绞合线, 70 mm ² Stranded - 185 mm ² Stranded	IEC® EN 62561-1

Table 2/2

物料号	订货号	单位重量
GUV16070	710400	0.24 kg

物料号	订货号	单位重量
GUV70185	710410	0.25 kg



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE