

接地母线安装套件




功能

包含五金件、紧固件、绝缘体和支架

技术参数

Table 1/1						
物料号	材料	完成	母排宽度	高度 (H)	长度 (L)	宽度 (W)
B548A41	不锈钢 304 (EN 1.4301), Polyamide	裸露	25 - 51 mm	67 mm	108mm	51 mm
FEB35M10	钢, Polyamide	电镀锌	100 mm	59 mm	100mm	51 mm
B548A42	不锈钢 304 (EN 1.4301), Polyamide	裸露	76 - 102 mm	86 mm	160mm	51 mm



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE