

热缩绝缘，直式



功能

用于使连接绝缘的热缩管

技术参数

导体尺寸，UL: 0.35 英寸 - 0.94 英寸

收缩率: 4:1

颜色: 黑色


材料: 聚烯烃

Table 1/1

物料号	扩展直径	恢复直径	长度 (L)	直径 (Ø)	介电强度	温度
A130AE	33.27 mm Min	8 mm Max	1219.2mm	38.1 mm	430	-18 to 90 °C
A130AEWTB01	33.27 mm Min	8 mm Max	152.4mm	38.1 mm	430	-18 to 90 °C

其他产品详情

恢复直径指的是通过小心加热使管子完全收缩或恢复后管子的最终内径。为确保管子与覆盖物严丝合缝，指定了最大值。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE