

六角头螺栓，英制螺纹



功能

英制六角头螺栓

技术参数


材料: 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)

Table 1/1

物料号	螺纹尺寸 (TS)	螺钉长度 (L)
A927F177	1/4" UNC	12.7mm
A927F187	5/16" UNC	19mm
A927F193	3/8" UNC	19mm
A927F179	1/4" UNC	19mm
A927F181	1/4" UNC	25.4mm
A927F189	5/16" UNC	25.4mm

物料号	螺纹尺寸 (TS)	螺钉长度 (L)
A927F195	3/8" UNC	25.4mm
A927F199	1/2" UNC	25.4mm
A927F201	1/2" UNC	38.1mm
A927F203	1/2" UNC	50.8mm
A927F183	1/4" UNC	31.75mm
A927F185	1/4" UNC	38.1mm
A927F236	5/16" UNC	31.75mm
A927F191	5/16" UNC	38.1mm
A927F197	3/8" UNC	38.1mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE