


带螺柱的工业堆栈底座，水平电缆线路



认证



功能

与水平导体敷设路径配套使用的铸造避雷针底座

可与膨胀螺栓配合使用的焊接螺柱

技术参数

材料： 黄铜

导体尺寸，UL： 2 类（最大 4/0）

Table 1/2

物料号	完成	螺纹尺寸 1 (TS1)	螺纹尺寸 2 (TS2)	螺纹长度 (TL)	深度 (D)	高度 (H)
LPC435SH	裸露	5/8" UNC	1/2" UNC	22.22mm	25.4mm	100 mm
LPC435LG	裸露	5/8" UNC	1/2" UNC	38.1mm	25.4mm	100 mm


物料号	完成	螺纹尺寸 1 (TS1)	螺纹尺寸 2 (TS2)	螺纹长度 (TL)	深度 (D)	高度 (H)
LPLC435SH	铅包层	5/8" UNC	1/2" UNC	22.22mm	25.4mm	100 mm
LPLC435LG	铅包层	5/8" UNC	1/2" UNC	38.1mm	25.4mm	100 mm

Table 2/2			
物料号	宽度 (W)	单位重量	认证
LPC435SH	76.2 mm	0.54 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC435LG	76.2 mm	0.54 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPLC435SH	76.2 mm	1.21 kg	
LPLC435LG	76.2 mm	1.21 kg	

其他产品详情

在适用情况下，镀铅层最小厚度为 1/16" (1.59mm)，并且不包含在规定尺寸内。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE