


工业堆栈焊接接线片



认证



功能

用于将导体搭接到结构特征的铸造接线片

技术参数

导体尺寸, UL: 1类 - 2类 (最大 4/0)

Table 1/2						
物料号	材料	完成	孔尺寸 (HS)	接触面积	深度 (D)	高度 (H)
LPS451	不锈钢 316L (EN 1.4404)		19.05 mm	19 cm ² Min	27mm	104.78 mm
LPC451	黄铜		19.05 mm	19 cm ² Min	27mm	104.78 mm
LPLC451	黄铜	铅包层	19.05 mm	19 cm ² Min	27mm	104.78 mm


Table 2/2

物料号	宽度 (W)	单位重量	认证
LPS451	54 mm	0.28 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC451	54 mm	0.33 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPLC451	54 mm	0.68 kg	

其他产品详情

在适用情况下，镀铅层最小厚度为 1/16" (1.59mm)，并且不包含在规定尺寸内。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE