


绝缘带状导体



功能

为雷电流提供接地路径

提供各种各样的颜色以满足建筑或设计要求

技术参数

绝缘厚度: 1.0 - 1.5 mm

Table 1/2

物料号	订货号	材料	导体宽度	导体厚度	长度	颜色
ATGY25350	710770	Aluminum, 聚氯乙烯	25 mm	3 mm	50m	灰色
ATWH25350	710790	Aluminum, 聚氯乙烯	25 mm	3 mm	50m	白色
CTBL25325	710595	Copper, 聚氯乙烯	25 mm	3 mm	25m	黑色
CTBN25325	710605	Copper, 聚氯乙烯	25 mm	3 mm	25m	棕色
CTGN25325	710616	Copper, 聚氯乙烯	25 mm	3 mm	25m	绿色
CTGN25630	710620	Copper, 聚氯乙烯	25 mm	6 mm	30m	绿色

物料号	订货号	材料	导体宽度	导体厚度	长度	颜色
CTGY25325	710645	Copper, 聚氯乙烯	25 mm	3 mm	25m	灰色
CTST25325	710655	Copper, 聚氯乙烯	25 mm	3 mm	25m	石材
CTWH25325	710666	Copper, 聚氯乙烯	25 mm	3 mm	25m	白色
CTYGN25325	710667	Copper, 聚氯乙烯	25 mm	3 mm	25m	Green, 黄色

Table 2/2		
物料号	订货号	单位重量
ATGY25350	710770	0.3 kg
ATWH25350	710790	0.3 kg
CTBL25325	710595	0.77 kg
CTBN25325	710605	0.77 kg
CTGN25325	710616	0.77 kg
CTGN25630	710620	1.55 kg
CTGY25325	710645	0.77 kg
CTST25325	710655	0.77 kg
CTWH25325	710666	0.77 kg
CTYGN25325	710667	0.77 kg

其他产品详情

单位重量以每米 (3.28') 计算。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE