

系统间端接棒



系统间端接系统 (IBTB) 隶属于 nVent ERICO

设备电气保护产品线，其设计符合 2008 年版 NEC® 第 250.94 条“连接其他系统”的相关要求。IBTB

可安装在电度表底座或进线口设备旁，用它可以方便地从电话、有线电视或广播和电视天线互连和端接接地导体。IBTB

包含耐腐蚀、不锈钢安装五金件，且易于连接和检修。在可能的情况下，使用嵌入式连接夹钳（#6-#2 AWG，或 16-35

平方毫米）可以轻松安装一个长度连续不断的接地电极导体。聚合底座和外壳具有抗冲击性和防紫外线性，并且符合针对耐候性性能的 UL® 要求。

认证



功能

通过电话、有线电视、广播和电视天线互连和端接接地导体

非常适用于住宅和小型商业应用

符合 2008 NEC® 第 250.94 条要求

可容纳适用于 #14 实心导线 - #6 绞合导线 (1,5 - 25 mm²) 导体尺寸的五五个接头

可容纳适用于 #6 实心导线 - #2 绞合导线 (16 - 35 mm²) 导体尺寸的一个接头

整体式安装底座便于安装

包含安装五金件

连接到接地电极导体—不依靠电度表底座外壳接线


技术参数

Table 1/1

物料号	材料	深度 (D)	长度 (L)	宽度 (W)
-----	----	--------	--------	--------

IBTB	青铜	36mm	102mm	51 mm
------	----	------	-------	-------

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE