


ISONV 混凝土砌块支撑组件



功能

用于在水平表面上为桅杆支架添加压载物

底部采用泡沫材料，可以减少界面磨损，更好地保护屋顶膜材

已包含不锈钢硬件


技术参数

Table 1/1

物料号	材料	高度 [1] (H1)	高度 [2] (H2)	长度 (L)	单位重量
ISONVBLOCKSET 1	Concrete, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	90mm	270mm	350mm	19.9 kg
ISONVBLOCKSET 2	Concrete, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	175mm	270mm	350mm	39.2 kg
ISONVBLOCKSET 3	Concrete, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	260mm	340mm	350mm	58.6 kg
ISONVBLOCKSET 4	Concrete, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	345mm	430mm	350mm	78 kg

物料号	材料	高度 [1] (H1)	高度 [2] (H2)	长度 (L)	单位重量
ISONVBLOCKSET 5	Concrete, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	430mm	500mm	350mm	97.4 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE