


用于波纹屋顶的 ISO_nV 导体夹



功能

将 ISO_nV 绝缘导体固定到波纹金属屋顶


带缺口的钩提供一种适用于多种紧固件尺寸的易用连接方法

技术参数

Table 1/1

物料号	材料	长度 (L)	宽度 (W)	孔尺寸 (HS)
ISONVCORR10	不锈钢 304 (EN 1.4301)	100mm	12 mm	5 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE