


# ISONV 桅杆束带托架



## 功能

将桅杆固定到圆形物体上，如桅杆、管道和柱子

与 ISONV 束带夹和 ISONV 束带配合使用


喇叭形支脚设计，将每个支脚固定到位，确保稳固贴合

## 技术参数

Table 1/1

| 物料号           | 材料                  | 直径 (Ø)     | 长度 (L) | 宽度 (W) | 高度 (H) |
|---------------|---------------------|------------|--------|--------|--------|
| ISONVSTRAPBKT | 不锈钢 304 (EN 1.4301) | 40 - 50 mm | 112mm  | 106 mm | 40 mm  |

## 图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

| 北美              | 欧洲              | 欧洲             | 亚太地区                 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| +1.800.753.9221 | 荷兰：             | 德国：            | 上海：                  |
| ，按 1 转客户服务      | +31 800-0200135 | 800 1890272    | + 86 21 2412 1618/19 |
| ，按 2 转技术支持      | 法国：             | 其他国家/地区：       | 悉尼：                  |
|                 | +33 800 901 793 | +31 13 5835404 | +61 2 9751 8500      |



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE