


接头接线 T6 模具焊机框架组件，信号



功能

T6 接头接线焊机的替换焊机框架组件

包含框架与模盖、模具把手、模具清洁剂和火石点火器

技术参数

轨道类型： 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

Table 1/1

物料号	订货号	材料	等电位端子类型	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式
SBXST6AX		Graphite, Steel, 热塑性	XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6
SBXST6CX		Graphite, Steel, 热塑性	XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6
SBXT6CE	161120	Graphite, Steel, 热塑性	瓦	50 mm ² 扭绞线	9.13mm	T6

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE