

接头接线 T7 完整焊机对，信号



功能

完整的焊机组件提供了一种将跳线接线跨接头连接到轨头的便捷方式

在拼接棒的范围内生成连接

包含模具清洁剂和火石点火器

技术参数

轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

Table 1/1

物料号	材料	等电位端子类型	导体尺寸	导体外径, 标称	焊机样式
SBHFT7E	钢, Graphite	无头	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBHFT7K	钢, Graphite	无头	5/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7F	钢, Graphite	3/4" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7G	钢, Graphite	1" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBXST7D	钢, Graphite	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7

物料号	材料	等电位端子类型	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式
SBTBT7B	钢, Graphite	1" 凸片	5/16" Bondstrand	7.94mm	T7

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE