


接头接线 T7 模具焊机框架组件，信号



功能

T7 接头接线焊机的替换焊机框架组件

包含框架与模盖、模具把手、模具清洁剂和火石点火器

技术参数

Table 1/1

物料号	材料	轨道类型	等电位端子类型	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式
SBXST7DX	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE