

# 接头接线 T9 完整焊机对，电源



## 功能

完整的焊机组件提供了一种将跳线接线连接到轨头的便捷方式

在拼接板的范围内生成连接

包含模具清洁剂和火石点火器

## 技术参数

轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

等电位端子类型: C

Table 1/1

物料号	材料	导体尺寸	导体外径, 标称	焊机样式
PBCT92J	Graphite, Steel, 热塑性	2/0 扭绞线	12.19mm	T9
PBCT9S5	Graphite, Steel, 热塑性	2/0 复合线	13.36mm	T9
PBCT9S6	Graphite, Steel, 热塑性	3/0 复合线	14.53mm	T9
PBCT92S	Graphite, Steel, 热塑性	4/0 扭绞线	15.49mm	T9
PBCT92W	Graphite, Steel, 热塑性	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T9

物料号	材料	导体尺寸	导体外径, 标称	焊机样式
PBXLCT92W	Graphite, Steel, 热塑性	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T9

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书, 或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告, 可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### 北美

+1.800.753.9221  
, 按 1 转客户服务  
, 按 2 转技术支持

### 欧洲

荷兰:  
+31 800-0200135  
法国:  
+33 800 901 793

### 欧洲

德国:  
800 1890272  
其他国家/地区:  
+31 13 5835404

### 亚太地区

上海:  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼:  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE