

电信跳线夹钳



认证



功能

用于电信应用中


技术参数

Table 1/1

物料号	材料	完成	宽度 (W)	螺纹尺寸 (TS)	导体尺寸
KUL	青铜	镀锡	35.6 mm	5/16" UNC	#6 实心线

其他产品详情

虽然 6 号实心导体的尺寸与公制 16mm² 的实心导体尺寸相似，但 UL 认证目前仅适用于 6 号实心导体。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE