


低阻抗立管



功能

用于将信号基准网格连接到设备

使用 nVent ERICO Cadweld TW 类模具焊接到 SRG

阻抗低于 4/0 AWG 铜导体

技术参数


材料: 铜

Table 1/1

物料号	长度 (L)	宽度 (W)	厚度 (T)	孔尺寸 (HS)
B802D01A120	3048mm	50 mm	0.4 mm	7.9 mm
B802D01A72	1829mm	50 mm	0.4 mm	7.9 mm
B802D01A36	914mm	50 mm	0.4 mm	7.9 mm
B802D01A24	610mm	50 mm	0.4 mm	7.9 mm
B802D01A48	1219mm	50 mm	0.4 mm	7.9 mm

物料号	长度 (L)	宽度 (W)	厚度 (T)	孔尺寸 (HS)
B802D01A12	305mm	50 mm	0.4 mm	7.9 mm
B802D01A5	127mm	50 mm	0.4 mm	7.9 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE