


接线片或母线至钢



nVent ERICO Cadweld
石墨模具设计和建造用于数千种连接方式和导体组合。

图



功能

- 形成永久性低电阻连接
- 提供分子焊接
- nVent ERICO Cadweld 放热焊接的额定电流与导体额定电流相同
- 便携安装设备，无需外部电源
- 安装人员只需接受简单的培训后即可进行 nVent ERICO Cadweld 放热焊接
- 可目测检查焊接处

技术参数

Table 1/1				
物料号	订货号	模具系列	接线片/母排尺寸	连接至
BWCAF		BW	1/16" x 1 1/4"	钢表面
BWDJH		BW	1/2" x 2"	钢表面

物料号	订货号	模具系列	接线片/母排尺寸	连接至
HLCEG		HL	1/4" x 1 1/2"	钢表面
BWCEF		BW	1/4" x 1 1/4"	钢表面
CGCEF		CG	1/4" x 1 1/4"	钢表面
CGDEH		CG	1/4" x 2"	钢表面
DFFEHLH		DF	1/4" x 2"	钢表面
CCCEH		CC	1/4" x 2" 及更宽	钢表面
CFDEHRH		CF	1/4" x 2" 及更宽	钢表面
CGKEM		CG	1/4" x 4"	钢表面
BWCCG		BW	1/8" x 1 1/2"	钢表面
BWCBAK	240268	BW	2mm x 30mm	钢表面
CCCBK		CC	2mm x 30mm	钢表面
CGCBK		CG	2mm x 30mm	钢表面
CHCBK		CH	2mm x 30mm	钢表面
BWCCAJ	221730	BW	3mm x 25mm	钢表面
BWCCAM		BW	3mm x 50mm	钢表面
CHCDG		CH	3/16" x 1 1/2" 及更宽	钢表面
BWCDE		BW	3/16" x 1"	钢表面

物料号	订货号	模具系列	接线片/母排尺寸	连接至
CFCDELH		CF	3/16" x 1"	钢表面
CGCDE		CG	3/16" x 1"	钢表面
BWCDG		BW	3/16" x 1/2"	钢表面
BWCEAL	223701	BW	4mm x 40mm	钢表面
CGCEAL		CG	4mm x 40mm	钢表面
CGCFAK	240391	CG	5mm x 30mm	钢表面
BWCFAL		BW	5mm x 40mm	钢表面
CHCPAJ		CH	6 mm x 25 mm 及更宽	钢表面
CHCPAL		CH	6 mm x 40 mm 及更宽	钢表面
BWDPAM		BW	6mm x 50mm	钢表面

其他产品详情

对于诸如计算机房、隧道或其他通风不畅区域的应用，请指定无烟 nVent ERICO Cadweld Exolon 模具。订购时，向标准模具部件号添加 XL 前缀（例如，将 TAC2Q2Q 更改为 XLTAC2Q2Q）。Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

应进行测试焊接，以检查是否有可能焊穿薄壁部分，并确定有害的冶金效应。

XX-X-XX-L-M-W		
XX	模具系列	
X	定价关键	
XX	接线片/母线尺寸	
L*	分体坩埚	坩埚部分在模具上分体，并带有水平开口，以便于清洁
M*	仅模具	
W*	耐磨板	减少模具在电缆入口点处的机械磨损

* 如果没有则为空

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE