

桅杆托架,偏移




功能

用于进行铝制或不锈钢桅杆的悬臂式安装

技术参数

Table 1/2									
物料号	订货号	材料	NB/DN	外径 (OD)	孔尺寸 (HS)	A			
7000250S4	702065	不锈钢 304 (EN 1.4301)	65	76.1 mm	11.11 mm	304.8 mm			

Table 2/2								
物料号	订货号	В	С	静态负载				
7000250S4	702065	266.7 mm	87.3 mm	1820N				



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221

,按1转客户服务

,按2转技术支持

欧洲

荷兰:

+31 800-0200135

法国:

+33 800 901 793

欧洲

德国:

800 1890272

其他国家/地区:

+31 13 5835404

亚太地区

上海:

+86 21 2412 1618/19

悉尼:

+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY HOFFMAN ILSCO SCHROFF **TRACHTE ERICO**