

桅杆支承



功能

用于进行铝制或不锈钢桅杆的悬臂式安装

技术参数


Table 1/2

物料号	订货号	材料	完成	直径 (Ø)	高度 (H)	长度 (L)
ALOF1GS	702175	钢	热浸镀锌	28.0 - 69.85 mm	120 mm	280mm

Table 2/2

物料号	订货号	宽度 (W)	孔尺寸 (HS)	A	单位重量
ALOF1GS	702175	40 mm	11 mm	90 mm	1.5 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE