


多用途接地夹钳，不锈钢



功能

交叉连接器，用于圆形导体到圆形导体、圆形导体到带状导体，以及带状导体到带状导体连接

带内板的不锈钢材料可实现大多数不同金属间的兼容

技术参数

Table 1/1

物料号	材料	符合	导体尺寸	胶带尺寸	扭矩
MPSC404SSA	不锈钢 304 (EN 1.4301)	IEC® EN 62561-1	8 mm Solid - 10 mm Solid, 35 mm ² 绞合线 - 50 mm ² 绞合线	最大 40 x 4 mm	23 N • m

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE