


非绝缘实心导体



功能

适用于各种应用的实心电缆

提供便利的较小线轴尺寸

LPA 和 LPC 部件用于防雷系统引下线或接地应用

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	完成	导体尺寸	横截面积	直径 (Ø)
A809A06F100		铜	裸露	#4 实心线	21.2mm ²	5.2 mm
ASC0850	711530	铝	裸露	8 mm 实心线	50.3mm ²	8 mm
RSCC8100	197860	钢	热浸镀锌	1/0 实心线	50.3mm ²	8 mm
RC-ET-8	198210	铜	镀锡	1/0 实心线	50.2mm ²	8 mm
RC-EC-8	198160	铜	裸露	1/0 实心线	50.2mm ²	8 mm

Table 2/2

物料号	订货号	长度 (L)	单位重量	符合
-----	-----	--------	------	----


A809A06F100		30.5m	0.06 kg	
ASC0850	711530	50m	0.14 kg	
RSCC8100	197860	125m	0.4 kg	
RC-ET-8	198210	100m	0.45 kg	
RC-EC-8	198160	100m	0.45 kg	IEC® EN 62561-2

其他产品详情

单位重量以每英尺 (0.3048m) 计算。

提供定制化 (CTO) 长度需另行收费。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE