


# nVent ERICO Cadweld Plus

## 轨道接头接线套件，信号，突耳类型



### nVent ERICO Cadweld

接头接线将被焊接到钢轨连接板范围内的轨道断面接头处。为确保连接完整性，应使用 nVent ERICO Cadweld Plus 焊药进行焊接。

### 功能

方便使用 nVent ERICO Cadweld Plus 简单电子点火装置

提供恒定电阻

耐腐蚀性出众

易于安装，可尽可能减少所需的安装工培训

简易、超便携安装设备

在老旧、磨损或全新轨道上可发挥等效的作用

超耐用

### 技术参数

轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

等电位端子类型: 凸片

Table 1/2

| 物料号              | 材料                   | 完成       | 包含砂轮 | 导体尺寸                | 等电位连接长度  | 长度 1 (L1) |
|------------------|----------------------|----------|------|---------------------|----------|-----------|
| SB20108CWPW<br>2 | Cadmium<br>Bronze, 铜 | Bare, 镀锡 | 是    | 3/16"<br>Bondstrand | 247.65mm | 198.4 mm  |

| 物料号              | 材料                   | 完成       | 包含砂轮 | 导体尺寸                | 等电位连接长度 | 长度 1 (L1) |
|------------------|----------------------|----------|------|---------------------|---------|-----------|
| SB20136CWPW<br>2 | Cadmium<br>Bronze, 铜 | Bare, 镀锡 | 是    | 3/16"<br>Bondstrand | 190.5mm | 144.5 mm  |
| SB20104CWPW<br>2 | Cadmium<br>Bronze, 铜 | Bare, 镀锡 | 是    | 3/16"<br>Bondstrand | 165.1mm | 115.9 mm  |
| SB20175CWPW<br>2 | Cadmium<br>Bronze, 铜 | 裸露       | 是    | 5/16"<br>Bondstrand | 177.8mm | 146.1 mm  |
| SB20175CWP       | Cadmium<br>Bronze, 铜 | 裸露       | 否    | 3/16"<br>Bondstrand | 177.8mm | 146.1 mm  |


| Table 2/2    |           |        |
|--------------|-----------|--------|
| 物料号          | 长度 2 (L2) | 直径 (Ø) |
| SB20108CWPW2 | 19.1 mm   | 4.8 mm |
| SB20136CWPW2 | 19.1 mm   | 4.8 mm |
| SB20104CWPW2 | 19.1 mm   | 4.8 mm |
| SB20175CWPW2 | 25.4 mm   | 7.9 mm |
| SB20175CWP   | 25.4 mm   | 7.9 mm |

### 其他产品详情

套件包含：(60) 接线、(120) PLUSF80 合金焊药、(2) 替换模具和盖套、(1) 模具清洁剂和 (5) 磨轮（如适用）。

Kits with grinding wheels include (5) high-performance grain, 4.5” (114 mm) diameter (7/8” arbor), Type 27 depressed center wheels (part number SBG20046) for use with an angle style grinders.

nVent ERICO Cadweld Plus 焊药需使用 电子控制装置来点 火（单独出售）。



## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

### 北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

### 欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

### 欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

### 亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE