


# nVent ERICO Cadweld Plus

## 轨道接头接线套件，信号，XS 类型



### nVent ERICO Cadweld

接头接线将被焊接到钢轨连接板范围内的轨道断面接头处。为确保连接完整性，应使用 nVent ERICO Cadweld Plus 焊药进行焊接。

### 功能

方便使用 nVent ERICO Cadweld Plus 简单电子点火装置

提供恒定电阻

耐腐蚀性出众

XS 类型绑线终端经过镀锡工艺处理，可避免在安装前受到污染

易于安装，可尽可能减少所需的安装工培训

简易、超便携安装设备

在老旧、磨损或全新轨道上可发挥等效的作用

超耐用

### 技术参数

等电位端子类型： XS

Table 1/2

| 物料号               | 材料                   | 完成       | 包含砂轮 | 导体尺寸                | 等电位连接长度 | 长度 1 (L1) |
|-------------------|----------------------|----------|------|---------------------|---------|-----------|
| SBS24884CWP<br>W2 | Cadmium<br>Bronze, 铜 | Bare, 镀锡 | 是    | 3/16"<br>Bondstrand | 247.7mm | 193.7 mm  |

| 物料号               | 材料                   | 完成       | 包含砂轮 | 导体尺寸                | 等电位连接长度 | 长度 1 (L1) |
|-------------------|----------------------|----------|------|---------------------|---------|-----------|
| SBS24883CWP<br>W2 | Cadmium<br>Bronze, 铜 | Bare, 镀锡 | 是    | 3/16"<br>Bondstrand | 190.5mm | 133.4 mm  |
| SBS24882CWP<br>W2 | Cadmium<br>Bronze, 铜 | Bare, 镀锡 | 是    | 3/16"<br>Bondstrand | 165.1mm | 111.1 mm  |
| SBS24882CWP       | Cadmium<br>Bronze, 铜 | Bare, 镀锡 | 否    | 3/16"<br>Bondstrand | 165.1mm | 111.1 mm  |

| Table 2/2     |           |        |
|---------------|-----------|--------|
| 物料号           | 长度 2 (L2) | 直径 (Ø) |
| SBS24884CWPW2 | 19.1 mm   | 4.8 mm |
| SBS24883CWPW2 | 19.1 mm   | 4.8 mm |
| SBS24882CWPW2 | 19.1 mm   | 4.8 mm |
| SBS24882CWP   | 19.1 mm   | 4.8 mm |


### 其他产品详情

套件包含：(60) bonds, (120) PLUSF80 alloy welding material, (2) replacement molds and covers, (1) mold cleaner, and (5) grinding wheels (if applicable).

Kits with grinding wheels include (5) high-performance grain, 4.5” (114 mm) diameter (7/8” arbor), Type 27 depressed center wheels (part number SBG20046) for use with an angle style grinders.

nVent ERICO Cadweld Plus 焊药需使用 电子控制装置来点 火（单独出售）。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

| 北美              | 欧洲              | 欧洲             | 亚太地区                 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| +1.800.753.9221 | 荷兰：             | 德国：            | 上海：                  |
| ，按 1 转客户服务      | +31 800-0200135 | 800 1890272    | + 86 21 2412 1618/19 |
| ，按 2 转技术支持      | 法国：             | 其他国家/地区：       | 悉尼：                  |
|                 | +33 800 901 793 | +31 13 5835404 | +61 2 9751 8500      |



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE