


nVent ERICO Cadweld Plus 焊药, F20



nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F20, allows for an expedited, permanent grounding connection using pre-measured, self-contained cups. Each package of welding material can be easily placed into the mold and safely ignited with the nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit to create an irreversible bond.

认证



功能

混合物主要由氧化铜和铝组成

主要用于接地和连接应用中

集成焊药包装

按尺寸进行颜色编码, 便于识别

电子点火

无需原材料

防爆

无自然危险

参见具体的 nVent ERICO Cadweld 焊接详情, 确定焊药要求

技术参数

Table 1/1

物料号	订货号	颜色代码环	符合	认证
-----	-----	-------	----	----

15PLUSF20	165700	黑色		UL, cUL
400PLUSF20	165711	棕色		
150PLUSF20	165707	深蓝色	EN IEC® 62561-1 永久连接	UL, cUL
65PLUSF20	165704	深绿色	EN IEC® 62561-1 永久连接	cUL, UL
115PLUSF20	165706	橙色	EN IEC® 62561-1 永久连接	UL, cUL
90PLUSF20	165705	灰色	EN IEC® 62561-1 永久连接	cUL, UL
45PLUSF20	165703	浅蓝色	EN IEC® 62561-1 永久连接	cUL, UL
32PLUSF20	165702	白色	EN IEC® 62561-1 永久连接	cUL, UL
25PLUSF20	165701	红色	EN IEC® 62561-1 永久连接	cUL, UL
500PLUSF20	165712	浅棕色		
300PLUSF20	165710	浅绿色		UL, cUL
1250PLUSF20		无		
250PLUSF20	165709	紫色		UL, cUL
600PLUSF20		白色		
750PLUSF20	164996	白色		
200PLUSF20	165708	黄色		UL, cUL

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE