

nVent ERICO Cadweld Plus 焊药，F80



功能

混合物主要由氧化铜和铝组成

主要用于连接承重轨道

集成焊药包装

焊药以黄色盖子进行颜色编码，设计用于铁路及铁路沿线物业应用

黄色盖子的外圈按尺寸进行编码，便于识别，以防误用

电子点火

无需原材料

防爆

无自然危险

参见具体的 nVent ERICO Cadweld 焊接详情，确定焊药要求

技术参数

Table 1/1

物料号	订货号	颜色代码环
PB400PLUSF80	165736	棕色
PB150PLUSF80	165732	深蓝色

物料号	订货号	颜色代码环
PB65PLUSF80	165729	深绿色
PB90PLUSF80	165730	灰色
PB45PLUSF80	165728	浅蓝色
PB500PLUSF80	165737	浅棕色
PB300PLUSF80	165735	浅绿色
PB115PLUSF80	165731	橙色
PB250PLUSF80	165734	紫色
SB25PLUSF80	165726	红色
SB32PLUSF80		白色
PB200PLUSF80	165733	黄色

其他产品详情

nVent ERICO Cadweld Plus 焊药需使用 电子控制装置来点 火（单独出售）。

铁路设施上的所有 nVent ERICO Cadweld 连接必须使用 nVent ERICO Cadweld 焊药 Rail F80 或 nVent ERICO Cadweld Plus 焊药 F80 进行安装。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE