

nVent ERICO Cadweld 焊药, F20



认证



功能

混合物主要由氧化铜和铝组成

主要用于接地和连接应用中

焊药位于管道顶部，原材料位于管道底部

按尺寸封装在带透明盖子的塑料管中

管道随金属盘一起封装在塑料箱中

每个焊接处都使用单个圆盘

防爆

无自然危险

参见具体的 nVent ERICO Cadweld 焊接详情，确定焊药要求

技术参数

Table 1/1

物料号	订货号	符合
-----	-----	----

115	163050	EN IEC® 62561-1 永久连接
150	163060	EN IEC® 62561-1 永久连接
200	163070	EN IEC® 62561-1 永久连接
25	163000	EN IEC® 62561-1 永久连接
250	163080	EN IEC® 62561-1 永久连接
32	163010	EN IEC® 62561-1 永久连接
45	163020	EN IEC® 62561-1 永久连接
500	163090	EN IEC® 62561-1 永久连接
65	163030	EN IEC® 62561-1 永久连接
90	163040	EN IEC® 62561-1 永久连接
15	163590	

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE