

nVent ERICO Ericontact 拆除套件



功能

支持在维护活动期间去除 nVent ERICO Ericontact 轨道触点

适用于 HSKE 手动插入工具或 ASKE 电池供电插入工具

技术参数

材料: 钢

Table 1/2


物料号	订货号	产品	nVent ERICO Ericontact	适配器	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)
PULLOUTSET	716336	衬套和芯轴	SK19, DSK19, SK22, DSK22	不需要	106 mm	34 mm
PULLOUTBSH	716325	仅限衬套	SK19, DSK19, SK22, DSK22	不需要		34 mm
MDRLPULL	716340	仅芯轴	SK19, DSK19, SK22, DSK22	不需要	106 mm	

Table 2/2

物料号	订货号	外径 1 (OD1)	外径 2 (OD2)	直径 (Ø)	螺纹尺寸 (TS)
PULLOUTSET	716336	17 mm	38 mm	26 mm	M9

物料号	订货号	外径 1 (OD1)	外径 2 (OD2)	直径 (Ø)	螺纹尺寸 (TS)
PULLOUTBSH	716325		38 mm	26 mm	
MDRLPULL	716340	17 mm			M9

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE