

nVent ERICO Ericontact 单轨触点



nVent ERICO Ericontact

系列轨道触点以非常低的接触电阻提供了优良的轨腰连接。无论天气情况如何，这些触点都可以通过插入工具快速轻松地安装。所有 nVent ERICO Ericontact 组件均按照高标准和规范制造。nVent ERICO Ericontact

通过了轨道行业标准最严苛要求的测试，是信号工程、接地或牵引回流等机械应用连接的理想解决方案。

功能

易于安装

非常低的接触电阻 ($< 5 \mu\Omega$)

符合 AREMA® 的建议

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	轨腰厚度	轨道类型	钻孔直径	螺钉直径 (Sc)	螺钉长度 (L)
SK13518	715089	14.0 - 18.5 mm	136 lb RE, 141 lb AB	13.5mm	10	55mm
SK1914	715050	14.0 - 16.9 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	55mm
SK1914L		14.0 - 16.9 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	70mm


物料号	订货号	轨腰厚度	轨道类型	钻孔直径	螺钉直径 (Sc)	螺钉长度 (L)
SK1914SS	715051	14.0 - 16.9 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS41, AS50	19mm	12	55mm
SK1912	715045	12.0 - 13.9 mm	AS41, BHP42, BS90A, RI59, RI60, S41	19mm	12	55mm

Table 2/2				
物料号	订货号	垫圈内径	垫圈外径	螺母材料
SK13518	715089	10.5mm	20mm	电镀钢
SK1914	715050	13mm	24mm	电镀钢
SK1914L		13mm	24mm	电镀钢
SK1914SS	715051	13mm	24mm	不锈钢 304
SK1912	715045	13mm	24mm	不锈钢 304

其他产品详情

套件包含：(1) 六角头 304 不锈钢螺栓、(1) nVent ERICO Ericontact 304 不锈钢 SK 垫圈、(1) 电解镀锡铜套、(1) 304 不锈钢平垫圈，以及 (1) 六角 304 不锈钢螺母或 (1) 电镀钢螺母（取决于触点类型）。

用于 SK135165 的垫片和螺母整合为一体。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE