

nVent ERICO Ericore 出厂端接



功能

上端接部分提供从端子到 nVent ERICO Ericore 的绝缘连接，可 适当 转 移雷击

技术参数

Table 1/1

物料号	长度	长度	端接位置
ERICORE/TERM/IN/MEDIUM	100m	100 - 250 m	内部
ERICORE/TERM/OUT/MEDIUM	100m	100 - 250 m	外部
ERICORE/TERM/IN/LONG		250 - 500 m	内部
ERICORE/TERM/OUT/LONG		250 - 500 m	外部
ERICORE/TERM/IN/XLONG	500m	500 - 1000 m	内部
ERICORE/TERM/OUT/XLONG	500m	500 - 1000 m	外部

物料号	长度	长度	端接位置
ERICORETERMOUTSHORT			外部
ERICORE/TERM/IN/SHORT			内部

其他产品详情

端接位置可能有助于安装。将线轴运送到建筑物顶部和将导体拉入接地位置时，请选择一个内部端接位置。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE