

# nVent ERICO Ericore 非端接导体



## 功能

低电感、低阻抗电缆旨在尽可能减少因雷电脉冲导致的电压升高

导体的多个绝缘层可以减少侧闪的可能性

需要上部和下部端接套件

## 技术参数

Table 1/3

| 物料号                | 订货号    | 长度 (L) | 长度          | 电容      |
|--------------------|--------|--------|-------------|---------|
| ERICORE/CUT/XLONG  |        | 201m   | 201 - 250 m | 0.75 nF |
| ERICORE/CUT/SHORT  |        | 1m     | 1 - 25 m    | 0.75 nF |
| ERICORE/CUT/MEDIUM |        | 26m    | 26 - 90 m   | 0.75 nF |
| ERICORE/CUT/LONG   |        |        | 91 - 200 m  | 0.75 nF |
| ERICORE            | 701875 | 1m     | 1 m         | 0.75 nF |

| Table 2/3          |        |                   |        |          |      |
|--------------------|--------|-------------------|--------|----------|------|
| 物料号                | 订货号    | 横截面积              | 直径 (Ø) | 阻抗       | 电感   |
| ERICORE/CUT/XLONG  |        | 50mm <sup>2</sup> |        | 12 Ω Max | 37nH |
| ERICORE/CUT/SHORT  |        | 50mm <sup>2</sup> |        | 12 Ω Max | 37nH |
| ERICORE/CUT/MEDIUM |        | 50mm <sup>2</sup> |        | 12 Ω Max | 37nH |
| ERICORE/CUT/LONG   |        | 50mm <sup>2</sup> |        | 12 Ω Max | 37nH |
| ERICORE            | 701875 | 50mm <sup>2</sup> | 36 mm  | 12 Ω Max | 37nH |

| Table 3/3          |        |           |           |         |
|--------------------|--------|-----------|-----------|---------|
| 物料号                | 订货号    | 电阻 (Rdc)  | 电阻 (RIMP) | 单位重量    |
| ERICORE/CUT/XLONG  |        | 0.5mΩ · m | 6mΩ · m   |         |
| ERICORE/CUT/SHORT  |        | 0.5mΩ · m | 6mΩ · m   |         |
| ERICORE/CUT/MEDIUM |        | 0.5mΩ · m | 6mΩ · m   |         |
| ERICORE/CUT/LONG   |        | 0.5mΩ · m | 6mΩ · m   |         |
| ERICORE            | 701875 | 0.5mΩ · m | 6mΩ · m   | 1.18 kg |

### 其他产品详情

咨询 nVent ERICO 技术支持人员或查阅安装 手册，获取有关 最大容 许 长度的指导。

电感和电容以米为单位。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE