

# 铸梁焊接夹钳



nVent ERICO PermaGround Cast Beam Bonding Clamp is a device used to establish a secure electrical connection between a cable and a flat metal object, like an I-beam or channel iron. It's designed for applications where grounding or bonding of electrical systems is necessary, ensuring the safe flow of electrical current.

## 认证



## 功能

用于将电缆搭接到工字梁、角铁和槽铁等平面金属对象上的夹钳

通过 UL® 96 认证


## 技术参数

Table 1/2

| 物料号     | 导体尺寸, UL              | 材料 | 完成 | 法兰厚度 (FT)   | 深度 (D)  | 宽度 (W)  |
|---------|-----------------------|----|----|-------------|---------|---------|
| LPA559  | 1 类 - 2<br>类 (最大 4/0) | 铝  | 裸露 | 6.35 mm Max | 57.15mm | 40.6 mm |
| LPC559L | 1 类 - 2<br>类 (最大 4/0) | 铜  | 镀锡 | 6.35 mm Max | 57.15mm | 40.6 mm |
| LPC559  | 1 类 - 2<br>类 (最大 4/0) | 铜  | 裸露 | 6.35 mm Max | 57.15mm | 40.6 mm |

| Table 2/2 |         |
|-----------|---------|
| 物料号       | 单位重量    |
| LPA559    | 0.06 kg |
| LPC559L   | 0.17 kg |
| LPC559    | 0.17 kg |

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

| 北美              | 欧洲              | 欧洲             | 亚太地区                 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| +1.800.753.9221 | 荷兰：             | 德国：            | 上海：                  |
| ，按 1 转客户服务      | +31 800-0200135 | 800 1890272    | + 86 21 2412 1618/19 |
| ，按 2 转技术支持      | 法国：             | 其他国家/地区：       | 悉尼：                  |
|                 | +33 800 901 793 | +31 13 5835404 | +61 2 9751 8500      |



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE