



nVent ERICO Railclips, 混凝土枕夹具或组件



图



功能

无需钻孔混凝土轨枕，帮助确保混凝土轨枕完整性，并提高安全性

安装不需要工具

可抵抗腐蚀性介质，包括紫外线、天气状况、石油、润滑脂、汽油、溶剂、雨水等

配置多样：仅夹具或连接到夹具上的附件

连接到夹具配置的附件已预组装，但是也可以在现场进行改装（根据需要更改附件和/或位置）

技术参数

材料： 不锈钢 301 (EN 1.4310)

Table 1/1

物料号	剪辑配置	宽度	深度	高度	直径
SBA112120A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	177.8 mm	38.1mm	190.5 mm	9.5 mm
SBA114129A089	带 PVC 线夹的夹子, 位置 8/9	181 mm	38.1mm	204.8 mm	9.5 mm
SBA119105A089	带 PVC 线夹的夹子, 位置 8/9	189 mm	38.1mm	166.7 mm	9.5 mm
SBA120100A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	190.5 mm	38.1mm	158.8 mm	9.5 mm
SBA120131A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	190.5 mm	38.1mm	208 mm	9.5 mm
SBA120160A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	190.5 mm	38.1mm	254 mm	9.5 mm
SBA129128A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	204.8 mm	38.1mm	203.2 mm	9.5 mm
SBA132100A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	209.5 mm	38.1mm	158.8 mm	9.5 mm
SBA132128A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	209.5 mm	38.1mm	203.2 mm	9.5 mm
SBA132131A012	带 PVC 线夹的夹子, 位置 1/2	209.5 mm	38.1mm	208 mm	9.5 mm
SBA132132A089	带 PVC 线夹的夹子, 位置 8/9	209.5 mm	38.1mm	209.5 mm	9.5 mm
SBA136100A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	216 mm	38.1mm	158.8 mm	9.5 mm

物料号	剪辑配置	宽度	深度	高度	直径
SBA136100A089	带 PVC 线夹的夹子, 位置 8/9	216 mm	38.1mm	158.8 mm	9.5 mm
SBA136104A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	216 mm	38.1mm	165.1 mm	9.5 mm
SBA136112A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	216 mm	38.1mm	177.8 mm	9.5 mm
SBA136127A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	216 mm	38.1mm	201.6 mm	9.5 mm
SBA136128A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	216 mm	38.1mm	203.2 mm	9.5 mm
SBA136131A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	216 mm	38.1mm	208 mm	9.5 mm
SBA136131A089	带 PVC 线夹的夹子, 位置 8/9	216 mm	38.1mm	208 mm	9.5 mm
SBA136136A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	216 mm	38.1mm	215.9 mm	9.5 mm
SBA136140A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	216 mm	38.1mm	222.3 mm	9.5 mm
SBA136144A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	216 mm	38.1mm	228.6 mm	9.5 mm
SBA138100A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	219 mm	38.1mm	158.8 mm	9.5 mm
SBA140109A089	带 PVC 线夹的夹子, 位置 8/9	222.3 mm	38.1mm	173 mm	9.5 mm

物料号	剪辑配置	宽度	深度	高度	直径
SBA140112A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	222.3 mm	38.1mm	177.8 mm	9.5 mm
SBA140136A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	222.3 mm	38.1mm	215.9 mm	9.5 mm
SBA140144A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	222.3 mm	38.1mm	228.6 mm	9.5 mm
SBA141100A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	223.8 mm	38.1mm	158.8 mm	9.5 mm
SBA142096A089	带 PVC 线夹的夹子, 位置 8/9	225.4 mm	38.1mm	152.4 mm	9.5 mm
SBA144114A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	228.6 mm	38.1mm	181 mm	9.5 mm
SBA144144A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	228.6 mm	38.1mm	228.6 mm	9.5 mm
SBA144152A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	228.6 mm	38.1mm	241.3 mm	9.5 mm
SBA144157A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	228.6 mm	38.1mm	249.2 mm	9.5 mm
SBA146139A089	带 PVC 线夹的夹子, 位置 8/9	231.8 mm	38.1mm	220.7 mm	9.5 mm
SBA148124A045	带 PVC 线夹的夹子, 位置 4/5	235 mm	38.1mm	196.9 mm	9.5 mm
SBA150108A089	带 PVC 线夹的夹子, 位置 8/9	238 mm	38.1mm	171.5 mm	9.5 mm

物料号	剪辑配置	宽度	深度	高度	直径
SBA150160A012	带 PVC 线夹的夹子, 位置 1/2	238 mm	38.1mm	254 mm	9.5 mm
SBA150160A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	238 mm	38.1mm	254 mm	9.5 mm
SBA154144A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	244.5 mm	38.1mm	228.6 mm	9.5 mm
SBA154144A089	带 PVC 线夹的夹子, 位置 8/9	244.5 mm	38.1mm	228.6 mm	9.5 mm
SBA156168A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	247.7 mm	38.1mm	266.7 mm	9.5 mm
SBA160112A023	带 PVC 线夹的卡夹, 位置 2/3	254 mm	38.1mm	177.8 mm	9.5 mm
SBA160112A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	254 mm	38.1mm	177.8 mm	9.5 mm
SBA160128A023	带 PVC 线夹的卡夹, 位置 2/3	254 mm	38.1mm	203.2 mm	9.5 mm
SBA160128A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	254 mm	38.1mm	203.2 mm	9.5 mm
SBA160144A023	带 PVC 线夹的卡夹, 位置 2/3	254 mm	38.1mm	228.6 mm	9.5 mm
SBA160172A023	带 PVC 线夹的卡夹, 位置 2/3	254 mm	38.1mm	273 mm	9.5 mm
SBA161112A078	带 PVC 线夹的夹子, 位置 7/8	255.5 mm	38.1mm	177.8 mm	9.5 mm

物料号	剪辑配置	宽度	深度	高度	直径
SBA164164A078	带 PVC 线夹的夹子，位置 7/8	260.4 mm	38.1mm	260.4 mm	9.5 mm
SBA168152A078	带 PVC 线夹的夹子，位置 7/8	266.7 mm	38.1mm	241.3 mm	9.5 mm
SBA132132B005	带导管挂钩的夹子 ，位置 5	209.5 mm	38.1mm	209.5 mm	19.05 mm
SBA136096B005	带导管挂钩的夹子 ，位置 5	216 mm	38.1mm	152.4 mm	19.05 mm
SBA144144B078	带导管挂钩的夹子 ，位置 7/8	228.6 mm	38.1mm	228.6 mm	19.05 mm
SBA136100B107	带导管挂钩的夹子 ，位置 7	216 mm	38.1mm	158.8 mm	25.4 mm
SBA136120B103	带导管挂钩的夹子 ，位置 3	216 mm	38.1mm	190.5 mm	25.4 mm
SBA136123B103	带导管挂钩的夹子 ，位置 3	216 mm	38.1mm	195.3 mm	25.4 mm
SBA136123B137	带导管挂钩的夹子 ，位置 3/7	216 mm	38.1mm	195.3 mm	25.4 mm
SBA136131B107	带导管挂钩的夹子 ，位置 7	216 mm	38.1mm	208 mm	25.4 mm
SBA136139B103	带导管挂钩的夹子 ，位置 3	216 mm	38.1mm	220.7 mm	25.4 mm
SBA136139B137	带导管挂钩的夹子 ，位置 3/7	216 mm	38.1mm	220.7 mm	25.4 mm
SBA142132B109	带导管挂钩的夹子 ，位置 9	225.4 mm	38.1mm	209.5 mm	25.4 mm
SBA148108B103	带导管挂钩的夹子 ，位置 3	235 mm	38.1mm	171.5 mm	25.4 mm
SBA148140B178	带导管挂钩的夹子 ，位置 7/8	235 mm	38.1mm	222.3 mm	25.4 mm
SBA154144B103	带导管挂钩的夹子 ，位置 3	244.5 mm	38.1mm	228.6 mm	25.4 mm

物料号	剪辑配置	宽度	深度	高度	直径
SBA154144B137	带导管挂钩的夹子 ，位置 3/7	244.5 mm	38.1mm	228.6 mm	25.4 mm
SBA140145B207	带导管挂钩的夹子 ，位置 7	222.3 mm	38.1mm	230.2 mm	31.75 mm
SBA142132B209	带导管挂钩的夹子 ，位置 9	225.4 mm	38.1mm	209.5 mm	31.75 mm
SBA116100	仅限夹子	184.2 mm	38.1mm	158.8 mm	
SBA116131	仅限夹子	184.2 mm	38.1mm	208 mm	
SBA128104	仅限夹子	203.2 mm	38.1mm	165.1 mm	
SBA128109C078	带 L 形支架的夹子，位 置 7/8	203.2 mm	38.1mm	173 mm	
SBA128128	仅限夹子	203.2 mm	38.1mm	203.2 mm	
SBA136100	仅限夹子	216 mm	38.1mm	158.8 mm	
SBA136100B302	带导管挂钩的夹子 ，位置 2	216 mm	38.1mm	158.8 mm	38.1 mm
SBA136104	仅限夹子	216 mm	38.1mm	165.1 mm	
SBA136108	仅限夹子	216 mm	38.1mm	171.5 mm	
SBA136128	仅限夹子	216 mm	38.1mm	203.2 mm	
SBA136132	仅限夹子	216 mm	38.1mm	209.5 mm	
SBA136136	仅限夹子	216 mm	38.1mm	215.9 mm	
SBA138128	仅限夹子	219 mm	38.1mm	203.2 mm	

物料号	剪辑配置	宽度	深度	高度	直径
SBA138132	仅限夹子	219 mm	38.1mm	209.5 mm	
SBA140128	仅限夹子	222.3 mm	38.1mm	203.2 mm	
SBA140136C078	带 L 形支架的夹子，位 置 7/8	222.3 mm	38.1mm	215.9 mm	
SBA140140	仅限夹子	222.3 mm	38.1mm	222.3 mm	
SBA14096	仅限夹子	222.3 mm	38.1mm	152.4 mm	
SBA142100	仅限夹子	225.4 mm	38.1mm	158.8 mm	
SBA144100	仅限夹子	228.6 mm	38.1mm	158.8 mm	
SBA144104	仅限夹子	228.6 mm	38.1mm	165.1 mm	
SBA144108	仅限夹子	228.6 mm	38.1mm	171.5 mm	
SBA144114C078	带 L 形支架的夹子，位 置 7/8	228.6 mm	38.1mm	181 mm	
SBA144120C078	带 L 形支架的夹子，位 置 7/8	228.6 mm	38.1mm	190.5 mm	
SBA144128	仅限夹子	228.6 mm	38.1mm	203.2 mm	
SBA144140	仅限夹子	228.6 mm	38.1mm	222.3 mm	
SBA144144B346	带导管挂钩的夹子 ，位置 4/6	228.6 mm	38.1mm	228.6 mm	38.1 mm
SBA145096	仅限夹子	230 mm	38.1mm	152.4 mm	

物料号	剪辑配置	宽度	深度	高度	直径
SBA146108C078	带 L 形支架的夹子，位置 7/8	231.8 mm	38.1mm	171.5 mm	
SBA146136	仅限夹子	231.8 mm	38.1mm	215.9 mm	
SBA148096	仅限夹子	235 mm	38.1mm	152.4 mm	
SBA148116	仅限夹子	235 mm	38.1mm	184.2 mm	
SBA148128	仅限夹子	235 mm	38.1mm	203.2 mm	
SBA154144C078	带 L 形支架的夹子，位置 7/8	244.5 mm	38.1mm	228.6 mm	
SBA160108B305	带导管挂钩的夹子，位置 5	254 mm	38.1mm	171.5 mm	38.1 mm
SBA160112C078	带 L 形支架的夹子，位置 7/8	254 mm	38.1mm	177.8 mm	
SBA172176	仅限夹子	273 mm	38.1mm	279.4 mm	
SBA257A1	仅限夹子	241.3 mm	38.1mm	173 mm	
SBA257H1B1	带导管挂钩的夹子，位置 8	244.6 mm	38.1mm	170.7 mm	44.5 mm

其他产品详情

不同夹具配置的照片显示了位置 3 中的附件，仅供参考。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE