

# nVent ERICO Railclips，敲进式，2 个平行导体



## 功能

“敲进式”设计

牢固地固定住导体，减少维护并提升安全性

快速而简单的敲进式安装

适用于各种轨道环境

无需移除压载物质

多层专有涂层提供最佳腐蚀防护


## 技术参数

Table 1/2

| 物料号  | 订货号    | 材料  | 完成     | 轨道类型                     | 长度 (L)  | 宽度 (W)  |
|------|--------|-----|--------|--------------------------|---------|---------|
| A251 | 190220 | 弹簧钢 | 多层专有涂层 | 85 lb 至 141 lb<br>T 型导轨段 | 42.67mm | 50.8 mm |

Table 2/2

| 物料号  | 订货号    | 轨道支脚厚度 (RFT) | 直径 (Ø)  |
|------|--------|--------------|---------|
| A251 | 190220 | 13.21 mm     | 9.53 mm |



## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

### 北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

### 欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

### 欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

### 亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE