

nVent ERICO Railclips, 敲进式, 平行导体



功能

“敲进式”设计

牢固地固定住导体，减少维护并提升安全性

快速而简单的敲进式安装

适用于各种轨道环境

无需移除压载物质

多层专有涂层提供最佳腐蚀防护

技术参数

轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

完成: 多层专有涂层


材料: 弹簧钢

Table 1/1

物料号	长度 (L)	宽度 (W)	轨道支脚厚度 (RFT)	直径 (Ø)
SBA252S0	42.67mm	50.8 mm	13.21 mm	18.03 mm
SBA252S1	42.67mm	50.8 mm	13.21 mm	23.4 mm

物料号	长度 (L)	宽度 (W)	轨道支脚厚度 (RFT)	直径 (Ø)
SBA252S2	42.67mm	50.8 mm	13.21 mm	29.5 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE