

nVent ERICO Railclips, 卡钳式, 3 个平行导体



功能

可靠的“卡入式”设计


牢固地固定住导体，减少维护并提升安全性

技术参数

Table 1/1

物料号	材料	轨道类型	长度 (L)	宽度 (W)	轨道支脚厚度 (RFT)	直径 (Ø)
SBA220	不锈钢 301 (EN 1.4310)	6" (152 mm) 导轨基座	155.45mm	25.4 mm	11.45 mm	19.05 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE