

# nVent ERICO

## Railclips, 卡钳式, 平行, 管道在上方



### 功能

可靠的“卡入式”设计

牢固地固定住导体，减少维护并提升安全性


### 技术参数

Table 1/2

| 物料号                 | 材料                  | 轨道类型                  | 长度 (L) | 宽度 (W)  | 轨道支脚厚度 (RFT) | 直径 1 (Ø1) |
|---------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------|--------------|-----------|
| SBA258B1CD2<br>BSSW | 不锈钢 301 (EN 1.4310) | 5.5" (140 mm)<br>导轨基座 | 143mm  | 25.4 mm | 17.27 mm     | 9.5 mm    |

Table 2/2

| 物料号             | 直径 2 (Ø2) |
|-----------------|-----------|
| SBA258B1CD2BSSW | 25.4 mm   |



## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

### 北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

### 欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

### 欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

### 亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE