

nVent ERICO Railclips, 环绕式, 垂直导体



功能

具有专有涂层和“环绕”式设计的钢夹

牢固地固定住导体，减少维护并提升安全性

夹子可用手轻松夹上，以调整轨道断面底部大小

技术参数


轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

完成: 多层专有涂层

材料: 钢

Table 1/1

物料号	长度 (L)	宽度 (W)	轨道支脚厚度 (RFT)
A154	212.73mm	28.58 mm	12.7 mm Max
SBA206	212.73mm	28.58 mm	12.7 mm Max



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE