


用于墙壁的周边接地母线



认证



功能

周边接地母线可用于从设备和其他器件端接地线和电缆

对于包含绝缘体和支架的母线，将提供四个独立支架和绝缘体


技术参数

Table 1/2						
物料号	材料	母排配置	长度 (L)	宽度 (W)	厚度 (T)	A
EPGC182120	铜	仅限母排	3.05m	50.8 mm	3.2 mm	381 mm
EPGC184120	铜	仅限母排	3.05m	101.6 mm	3.2 mm	381 mm
EPGA142120	Copper, Polyamide, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	母排、绝缘子和 支架	3.05m	50.8 mm	6.4 mm	381 mm

物料号	材料	母排配置	长度 (L)	宽度 (W)	厚度 (T)	A
EPGA144120	Copper, Polyamide, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	母排、绝缘子和 支架	3.05m	101.6 mm	6.4 mm	381 mm
EPGC141120	铜	仅限母排	3.05m	25.4 mm	6.4 mm	381 mm
EPGC142120	铜	仅限母排	3.05m	50.8 mm	6.4 mm	381 mm
EPGC143120	铜	仅限母排	3.05m	76.2 mm	6.4 mm	381 mm
EPGC144120	铜	仅限母排	3.05m	101.6 mm	6.4 mm	381 mm

Table 2/2

物料号	B	孔尺寸 (HS)
EPGC182120	762 mm	11.11 mm
EPGC184120	762 mm	11.11 mm
EPGA142120	762 mm	11.11 mm
EPGA144120	762 mm	11.11 mm
EPGC141120	762 mm	11.11 mm
EPGC142120	762 mm	11.11 mm
EPGC143120	762 mm	11.11 mm
EPGC144120	762 mm	11.11 mm



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE