

管道衬圈



功能


用于将管道和排气管搭接到防雷系统的夹钳

将导体固定至水平或垂直的圆形安装点

技术参数

Table 1/1

物料号	订货号	材料	导体尺寸	外径 (OD)	宽度 (W)	单位重量
SPC5080S	107000	不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	6 mm 实心线 - 11 mm 实心线	50 - 80 mm	40 mm	0.15 kg
SPC70120S	107010	不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	6 mm 实心线 - 11 mm 实心线	70 - 120 mm	40 mm	0.17 kg
SPC5080C	107050	铜	6 mm 实心线 - 11 mm 实心线	50 - 80 mm	40 mm	0.17 kg
SPC70120C	107060	铜	6 mm 实心线 - 11 mm 实心线	70 - 120 mm	40 mm	0.19 kg
SPC130180S	107020	不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	6 mm 实心线 - 11 mm 实心线	130 - 180 mm	40 mm	0.21 kg
SPC130180C	107070	铜	6 mm 实心线 - 11 mm 实心线	130 - 180 mm	40 mm	0.24 kg



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE