


插头接线多用途套件，信号



功能

可在标准插头接线无法从狭窄区域（如辙叉和开关）内的钢轨场侧安装时使用

高柔性电缆具有耐振动疲劳性

绝缘体由 600 伏特额定电压 PVC 制成

可用绝缘厚度：4/64"（0.063", 1.6 mm）

技术参数

电线数量： 133

导体类型： AREMA® S-8

Table 1/1

物料号	材料	绝缘	颜色	导体尺寸	绝缘厚度	长度 (L)
SBPMJS12	Cadmium Bronze, 聚氯乙烯	是	橙色	3/16" Bondstrand	1.6 mm	304.8mm
SBPMJS14	Cadmium Bronze, 聚氯乙烯	是	橙色	3/16" Bondstrand	1.6 mm	355.6mm
SBPMJR12	Cadmium Bronze, 聚氯乙烯	是	黑色	3/16" Bondstrand	1.6 mm	304.8mm

物料号	材料	绝缘	颜色	导体尺寸	绝缘厚度	长度 (L)
SBPMJ310	镉青铜	否		3/16" Bondstrand		254mm
SBPMJ312	镉青铜	否		3/16" Bondstrand		304.8mm
SBPMJ314	镉青铜	否		3/16" Bondstrand		355.6mm

其他产品详情

套件包含：(1) 插头接线润滑脂管、(2) 插头接线轨道接头，信号，15' (0.3m) 长橙色绝缘 3/16" 绞线、(2) 镀锡铜压缩套筒、(4) 木枕导体固定 U 形钉、(2) 钉牢轨夹、一个垂直于底座的导体、(2) 9" (229mm) 长的热缩管和 (2) 18" (457mm) 长的带孔眼聚乙烯靴筒立管。

安装时建议使用的插头接线润滑脂 (T369)。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE