

便携式二冲程气动轨道砂轮机



功能

强劲的 39cc 二冲程发动机

动力头手柄并入底板，以防止发动机受损

轻巧设计

防振手柄可减轻操作人员的疲劳感，并在操作砂轮机时帮助提供良好的平衡

更加强固的主轴可提高操作的持久性

改善的磨轮稳定性有助于减少操作过程中的振动和磨损

一件器材包揽头部及棉网的磨削

最高轮速为 6,000 转/分

可调节磨轮轮罩可 360° 旋转，并且可以在狭窄的区域操作

技术参数

Table 1/1

物料号	订货号	类型	单位重量
SBG150		仅限研磨机	8.2 kg
SBG150WC	715409	带储物箱的研磨机	14.6 kg

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE