

用于直流电源触点轨道的电源接线组件套件



功能

套件包括用于导体到接线片和接线片到轨道的连接 nVent ERICO Cadweld 模具、接线片、焊药以及用于连接两个接线片的五金件（螺母、螺栓和垫圈）

模具根据连接数量进行分配

进行 nVent ERICO Cadweld 焊接时需使用 C103B 手柄夹（单独出售）

技术参数

Table 1/2

物料号	轨道类型	导体数量	导体尺寸	接线片/连接器类型	接头 1 模具样式	接头 2 模具样式
PBK247	84 lb 复合线	1	500 千圆密耳绞合线	1/2" x 2"	QV	LS
PBK211	150 lb 倒置式 Bethlehem	1	1000 千圆密耳绞合线	1/2" x 2"	QV	LS
PBK239	150 lb Bethlehem	1	1000 千圆密耳绞合线	1/2" x 2"	QV	LA
PBK007	150 lb Bethlehem	2	500 千圆密耳绞合线	1/2" x 2"	QV	LS
PBK210B	150 lb 倒置式 Bethlehem	2	500 千圆密耳绞合线	1/2" x 2"	QV	LS

Table 2/2		
物料号	每个套件的总成数	最小订单数量
PBK247	1	50
PBK211	32	1
PBK239	32	1
PBK007	1	50
PBK210B	32	1

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE