

预制栅极跳线组件



功能

适用于 nVent ERICO Cadweld 无法连接铝管或薄壁钢管的情况

跳线导体处于绝缘状态

已包含不锈钢硬件

在左侧或右侧均可用

技术参数

完成： 镀锡

Table 1/2

物料号	材料	方向	固定门标称直径	固定门实际直径 (Ø1)	后框架标称直径	后框架实际直径 (Ø2)
A238EB2S12LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	2 1/2"	73.2mm	1 1/4"	42.2mm

物料号	材料	方向	固定门标称直径	固定门实际直径 (Ø1)	后框架标称直径	后框架实际直径 (Ø2)
A238HB2S18LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	4"	114.3mm	1 1/4"	42.16mm
A238HB2S18RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	4"	114.3mm	1 1/4"	42.16mm
A238EC2S12LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm
A238EC2S12RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm
A238EC2S24LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm
A238EC2S24RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm

物料号	材料	方向	固定门标称直径	固定门实际直径 (Ø1)	后框架标称直径	后框架实际直径 (Ø2)
A238FC2S12LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A238FC2S16LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A238FC2S16RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A238FC2S18LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A238FC2S18RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A238FC2S24LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm

物料号	材料	方向	固定门标称直径	固定门实际直径 (Ø1)	后框架标称直径	后框架实际直径 (Ø2)
A238FC2S24RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A238GC2S12LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm
A238GC2S12RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm
A238GC2S18LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm
A238GC2S18RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm
A238GC2S24LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm

物料号	材料	方向	固定门标称直径	固定门实际直径 (Ø1)	后框架标称直径	后框架实际直径 (Ø2)
A238GC2S24RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm
A238HC2S24LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A238KC2S24LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	6"	168.4mm	1 1/2"	48.3mm
A238KC2S24RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	6"	168.4mm	1 1/2"	48.3mm
A238FD2S18LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	3"	88.9mm	2"	60.5mm
A238FD2S18RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	3"	88.9mm	2"	60.5mm

物料号	材料	方向	固定门标称直径	固定门实际直径 (Ø1)	后框架标称直径	后框架实际直径 (Ø2)
A238GD2S24RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	3 1/2"	101.6mm	2"	60.5mm
A238HD2S24RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	4"	114.3mm	2"	60.5mm
A238KD2S24RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	6"	168.4mm	2"	60.5mm
A238FF2S12RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	3"	88.9mm	3"	88.9mm

Table 2/2

物料号	跳线导体尺寸	跳线长度
A238EB2S12LH	4/0 绞合线	305mm
A238HB2S18LH	4/0 绞合线	457mm
A238HB2S18RH	4/0 绞合线	457mm
A238EC2S12LH	4/0 绞合线	305mm
A238EC2S12RH	4/0 绞合线	305mm

物料号	跳线导体尺寸	跳线长度
A238EC2S24LH	4/0 绞合线	610mm
A238EC2S24RH	4/0 绞合线	610mm
A238FC2S12LH	4/0 绞合线	305mm
A238FC2S16LH	4/0 绞合线	406mm
A238FC2S16RH	4/0 绞合线	406mm
A238FC2S18LH	4/0 绞合线	457mm
A238FC2S18RH	4/0 绞合线	457mm
A238FC2S24LH	4/0 绞合线	610mm
A238FC2S24RH	4/0 绞合线	610mm
A238GC2S12LH	4/0 绞合线	305mm
A238GC2S12RH	4/0 绞合线	305mm
A238GC2S18LH	4/0 绞合线	457mm
A238GC2S18RH	4/0 绞合线	457mm
A238GC2S24LH	4/0 绞合线	610mm
A238GC2S24RH	4/0 绞合线	610mm
A238HC2S24LH	4/0 绞合线	610mm
A238KC2S24LH	4/0 绞合线	610mm


物料号	跳线导体尺寸	跳线长度
A238KC2S24RH	4/0 绞合线	610mm
A238FD2S18LH	4/0 绞合线	457mm
A238FD2S18RH	4/0 绞合线	457mm
A238GD2S24RH	4/0 绞合线	610mm
A238HD2S24RH	4/0 绞合线	610mm
A238KD2S24RH	4/0 绞合线	610mm
A238FF2S12RH	4/0 绞合线	305mm

其他产品详情

“固定门”是指栅栏自身上的管道，而“柱框架”是指摆动门上的柱。

图中显示了左侧方向。

A238-EB-2S-12-LH		
A238	系列	
EB	夹钳代码	EB = 2 1/2" 大门,1 1/4" 立柱 EC = 2 1/2" 大门,1 1/2" 立柱 FB = 3" 大门,1 1/4" 立柱 FC = 3" 大门,1 1/2" 立柱 GB = 3 1/2" 大门,1 1/4" 立柱 GC = 3 1/2" 大门,1 1/2" 立柱 HB = 4" 大门,1 1/4" 立柱 HC = 4" 大门,1 1/2" 立柱
2S	4/0 AWG 柔性跳线名称	
12	跳线长度（英寸）	
LH	跳线端	LH = 左侧 RH = 右侧



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE