


预制接线片接线

预制接线片接线根据规格定制。常见用途包括电缆托盘搭接和接地、结构接线、浪涌避雷器引线和电力跳线。



图



功能

采用裸退火铜线制成

采用 nVent ERICO Cadweld 连接焊接至电缆的镀锡铜 NEMA® 接线片

技术参数

材料: 铜

完成: 镀锡

Table 1/2

物料号	接线片配置	导体尺寸	电线数量	长度 1	长度 2	宽度
B2121L8	B212	#4 绞合线	7	203 mm	37.3 mm	25.4 mm

物料号	接线片配置	导体尺寸	电线数量	长度 1	长度 2	宽度
B2121V12	B212	#2 绞合线	7	305 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2122G16	B212	2/0 绞合线	7	406 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2122Q00318	B212	4/0 绞合线	7	8077 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2122Q20	B212	4/0 绞合线	7	508 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2122Q24	B212	4/0 绞合线	7	610 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2131L15	B213	#4 绞合线	7	381 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L20	B213	#4 绞合线	7	508 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L22	B213	#4 绞合线	7	559 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L24	B213	#4 绞合线	7	610 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L28	B213	#4 绞合线	7	711 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L32	B213	#4 绞合线	7	813 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L35	B213	#4 绞合线	7	889 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L38	B213	#4 绞合线	7	965 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L42	B213	#4 绞合线	7	1067 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L44	B213	#4 绞合线	7	1118 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131V18	B213	#2 绞合线	7	457 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131V36	B213	#2 绞合线	7	914 mm	82.6 mm	25.4 mm

物料号	接线片配置	导体尺寸	电线数量	长度 1	长度 2	宽度
B2132G11	B213	2/0 绞合线	7	279 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2132G14	B213	2/0 绞合线	7	356 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2132Q18	B213	4/0 绞合线	7	457 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2132Q48	B213	4/0 绞合线	7	1219 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2132Q54	B213	4/0 绞合线	7	1372 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2132Q60	B213	4/0 绞合线	7	1524 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2132V18	B213	250 千圆密耳绞合线	19	457 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2162C72	B216	1/0 绞合线	7	1829 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2162C96	B216	1/0 绞合线	7	2438 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2162Q24	B216	4/0 绞合线	7	610 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2162Q8	B216	4/0 绞合线	7	203 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2171L24	B217	#4 绞合线	7	610 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2172C12	B217	1/0 绞合线	7	305 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2172G24	B217	2/0 绞合线	7	610 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2172Q00196	B217	4/0 绞合线	7	4978 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2172Q12	B217	4/0 绞合线	7	305 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2172Q24	B217	4/0 绞合线	7	610 mm	82.6 mm	25.4 mm

物料号	接线片配置	导体尺寸	电线数量	长度 1	长度 2	宽度
B2182Q30	B218	4/0 绞合线	7	762 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2192C12	B219	1/0 绞合线	7	305 mm	82.6 mm	25.4 mm

Table 2/2			
物料号	厚度	孔尺寸	角度
B2121L8	4.8 mm	14.3 mm	
B2121V12	4.8 mm	14.3 mm	
B2122G16	4.8 mm	14.3 mm	
B2122Q00318	4.8 mm	14.3 mm	
B2122Q20	4.8 mm	14.3 mm	
B2122Q24	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L15	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L20	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L22	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L24	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L28	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L32	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L35	4.8 mm	14.3 mm	

物料号	厚度	孔尺寸	角度
B2131L38	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L42	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L44	4.8 mm	14.3 mm	
B2131V18	4.8 mm	14.3 mm	
B2131V36	4.8 mm	14.3 mm	
B2132G11	4.8 mm	14.3 mm	
B2132G14	4.8 mm	14.3 mm	
B2132Q18	4.8 mm	14.3 mm	
B2132Q48	4.8 mm	14.3 mm	
B2132Q54	4.8 mm	14.3 mm	
B2132Q60	4.8 mm	14.3 mm	
B2132V18	4.8 mm	14.3 mm	
B2162C72	4.8 mm	14.3 mm	
B2162C96	4.8 mm	14.3 mm	
B2162Q24	4.8 mm	14.3 mm	
B2162Q8	4.8 mm	14.3 mm	
B2171L24	4.8 mm	14.3 mm	

物料号	厚度	孔尺寸	角度
B2172C12	4.8 mm	14.3 mm	
B2172G24	4.8 mm	14.3 mm	
B2172Q00196	4.8 mm	14.3 mm	
B2172Q12	4.8 mm	14.3 mm	
B2172Q24	4.8 mm	14.3 mm	
B2182Q30	4.8 mm	14.3 mm	45 °
B2192C12	4.8 mm	14.3 mm	45 °

B21-2-1L-12		
B21	接线片接线组件	
2	接线片外形	2 = 双接线片接线,每个直接线片上有 1 个孔 3 = 双接线片接线,每个直接线片上有 2 个孔 6 = 单接线片接线接头,直接线片上有 1 个孔 7 = 单接线片接线接头,直接线片上有 2 个孔 8 = 单接线片接线接头,45° 接线片上有 1 个孔 9 = 单接线片接线接头,45° 接线片上有 2 个孔
1L	电缆代码	1L = #4 绞合导线 1V = #2 绞合导线 2C = 1/0 绞合导线 2G = 2/0 绞合导线 2Q = 4/0 绞合导线 2V = 250 MCM 绞合导线
12	绑线长度 (英寸) (从最外侧孔中心)	

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE