

轨基临时信号接线



功能

轻便耐用

可用于大多数常见类型轨道

夹钳上的硬化触点可以防止生锈和水垢生成

独特设计可确保正接触和强大的抓地力

电缆焊接到端子上以获取电气稳定性


技术参数

Table 1/2

物料号	材料	颜色	长度 (L)	宽度 (W)	高度 (H)	轨道支脚厚度 (RFT)
SBS3086R48	Cadmium Bronze, 聚氯乙烯	黑色	1220mm	25.4 mm	47.6 mm	15.24 mm Max

Table 2/2

物料号	导体尺寸
SBS3086R48	3/16" Bondstrand



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium and vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE