


# 轨道末端接线，电源，W 类型，无套筒



## 功能

提供恒定电阻

耐腐蚀性出众

易于安装，可尽可能减少所需的安装工培训

简易、超便携安装设备

在老旧、磨损或全新轨道上可发挥等效的作用

超耐用


包含扭绞式铜缆，以实现柔性最大化

## 技术参数

Table 1/1

| 物料号      | 材料          | 完成       | 等电位端子类型 | 导体尺寸           | 长度 (L)  | 直径 (Ø)  |
|----------|-------------|----------|---------|----------------|---------|---------|
| PBW32W9B | Copper, 铜合金 | Bare, 镀锡 | 瓦       | 250<br>千圆密耳扭绞线 | 228.6mm | 14.6 mm |

## 图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

| 北美              | 欧洲              | 欧洲             | 亚太地区                 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| +1.800.753.9221 | 荷兰：             | 德国：            | 上海：                  |
| ，按 1 转客户服务      | +31 800-0200135 | 800 1890272    | + 86 21 2412 1618/19 |
| ，按 2 转技术支持      | 法国：             | 其他国家/地区：       | 悉尼：                  |
|                 | +33 800 901 793 | +31 13 5835404 | +61 2 9751 8500      |



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE