

轨道接头接线套件，信号，突耳类型



nVent ERICO Cadweld 接头接线将被焊接到钢轨连接板范围内的轨道断面接头处。为确保连接完整性，应使用 nVent ERICO Cadweld 焊药进行焊接。

功能

提供恒定电阻

耐腐蚀性出众

易于安装，可尽可能减少所需的安装工培训

简易、超便携安装设备

在老旧、磨损或全新轨道上可发挥等效的作用

超耐用

技术参数

等电位端子类型： 凸片

Table 1/2

物料号	订货号	材料	完成	轨道类型	包含砂轮	导体尺寸
SB20104		Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	否	3/16" Bondstrand
SB20108	715411	Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	否	3/16" Bondstrand
SB20108W2		Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	是	3/16" Bondstrand

物料号	订货号	材料	完成	轨道类型	包含砂轮	导体尺寸
SB20112		Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	无头导轨	否	3/16" Bondstrand
SB20116		Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	无头导轨	否	3/16" Bondstrand
SB20128		Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	无头导轨	否	3/16" Bondstrand
SB20128W2		Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	无头导轨	是	3/16" Bondstrand
SB20136		Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	否	3/16" Bondstrand
SBTBHH47		Copper, 铜	Pregalvanized, 镀锡	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	否	0.302" 直径
SB20118		Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	否	5/16" Bondstrand
SB20118W2		Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	是	5/16" Bondstrand
SB20175		Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	否	5/16" Bondstrand
SB20175HF		Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	无头导轨	否	5/16" Bondstrand
SB20175W2		Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	是	5/16" Bondstrand

Table 2/2					
物料号	订货号	等电位连接长度	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)	直径 (Ø)
SB20104		165.1mm	115.9 mm	19.1 mm	4.8 mm
SB20108	715411	247.65mm	198.4 mm	19.1 mm	4.8 mm
SB20108W2		247.65mm	198.4 mm	19.1 mm	4.8 mm
SB20112		165.1mm	115.9 mm	19.1 mm	4.8 mm


物料号	订货号	等电位连接长度	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)	直径 (Ø)
SB20116		247.65mm	292.1 mm	19.1 mm	4.8 mm
SB20128		190.5mm	144.5 mm	19.1 mm	4.8 mm
SB20128W2		190.5mm	144.5 mm	19.1 mm	4.8 mm
SB20136		190.5mm	144.5 mm	19.1 mm	4.8 mm
SBTBHH47		177.8mm	133.4 mm	25.4 mm	7.67 mm
SB20118		247.65mm	235 mm	25.4 mm	7.9 mm
SB20118W2		247.65mm	235 mm	25.4 mm	7.9 mm
SB20175		177.8mm	146.1 mm	25.4 mm	7.9 mm
SB20175HF		177.8mm	146.1 mm	25.4 mm	7.9 mm
SB20175W2		177.8mm	146.1 mm	25.4 mm	7.9 mm

其他产品详情

套件包含：(100) 接线、(200) F80 合金焊药、(2) 替换模具、(1) 火石点火器、(1) 模具清洁剂和 (5) 磨轮（如适用）。

带磨轮的套件包含 (5) 高性能颗粒、4.5”（114mm）直径（7/8” 柄轴）、可与角型砂轮机配合使用的 27 类钹形砂轮（部件编号 SBG20046）。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE