

轨道接头接线，信号，XS 类型



nVent ERICO Cadweld 接头接线将被焊接到钢轨连接板范围内的轨道断面试接头处。为确保连接完整性，应使用 nVent ERICO Cadweld 焊药进行焊接。

功能

提供恒定电阻

耐腐蚀性出众

XS 类型绑线终端经过镀锡工艺处理，可避免在安装前受到污染

易于安装，可尽可能减少所需的安装工培训

简易、超便携安装设备

在老旧、磨损或全新轨道上可发挥等效的作用

超耐用

技术参数


等电位端子类型： XS

Table 1/2

物料号	材料	完成	导体尺寸	等电位连接长度	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)
SBS24882B	Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	3/16" Bondstrand	165.1mm	111.1 mm	19.05 mm
SBS24884B	Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	3/16" Bondstrand	247.65mm	193.7 mm	19.05 mm

Table 2/2	
物料号	直径 (Ø)
SBS24882B	4.8 mm
SBS24884B	4.8 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE